

VS-15-BU-DSUB-HD-ER

Artikelnummer: 1655140



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655140>

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 26 signaalcontacten, contactsoort bus, voor printplaatmontage, haaks, bevestiging via 4-40 UNC-schroefdraad en soldeernokjes, voor aanbouwramen VS-15-...

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 029087
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 211 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	26
stekerbeeld	D-SUB 15
steekcycli	≥ 200
aansluitmethode	soldeeraansluiting
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contactblok	polyester GF

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	60 V
test-stootspanning	1 kV
nominale stroom	3 A

Toelatingen



toelatingen GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

D-SUB-contactblok



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden