

## CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M

Artikelnummer: 2926399

De afbeelding toont de 25-polige variant

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926399>

Afgeschermd kabel met een 9-polige D-SUB-stiftconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 9 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 2 m

### Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I682
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 516 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

nominale spanning $U_N$	125 V AC/DC
stroombelastbaarheid per kanaal max.	2 A
max. aderweerstand	$\leq 0,09 \Omega/m$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
kabellengte	2 m

afzonderlijke ader, doorsnede	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG	24
buitendiameter	7,5 mm
afscherming	ja
	vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %
steekcycli	> 200

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden