

## FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK

Artikelnummer: 2288998

De afbeelding toont een 50-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2288998>

Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 40-polige  
contraconnectoren (1:1 aansluiting), o.a. toepasbaar voor Siemens  
SIMATIC® S5-95U en 100U (32 x digitale IN/OUT), kabellengte: 1 m

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 057381 |
| Opmerking             | Opdrachtsgebonden productie                                                                            |
| sales group           | I680                                                                                                   |
| VPE                   | 1 Pcs.                                                                                                 |
| Douanetarief          | 85444290                                                                                               |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                     |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 507 (CAT-7-2013)                                                                                |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| nominale spanning $U_N$              | < 50 V AC        |
|                                      | 60 V DC          |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 1 A              |
| max. aderweerstand                   | 0,16 $\Omega$ /m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)       | -20 °C ... 50 °C |

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C                             |
| kabellengte                             | 1 m                                          |
| afzonderlijke ader, doorsnede           | 0,14 mm <sup>2</sup>                         |
| AWG                                     | 26                                           |
| aderopbouw: aantal litzendraden:        | 7                                            |
| afzonderlijke ader, materiaal           | Cu vertind                                   |
| buitendiameter                          | 9,9 mm                                       |
| kabel, confectionering                  | snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 |
| afscherming                             | nee                                          |

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden