

## VC-M-KV-PG16( 7-10,5)


Artikelnummer: 1853971



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853971>

Halve kabelwartel Pg16, van metaal, bestaande uit rubber afdichting voor één kabel met wartelmoer, voor behuizingen van grootte 1, kabel [mm] 7-10,5

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 146320
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	D290
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	74153300
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 44 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

Opmerking	Op aanvraag zijn voor dikkere kabels uitbreidingswartels van Pg16 naar Pg21 en van Pg21 naar Pg29 verkrijgbaar.
materiaal wartelmoer	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	TPE
materiaal kabelafdichting	TPE
sleutelwijdte wartelmoer	24 mm

schroefdraadsoort afdichtingszijde	Pg16
kabelbuitendiameter	7 mm ... 10,5 mm
beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

## Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>montage</b>		
1854983	VC-M-KV-PG21- 0	Halve kabelwartel van metaal met rubber afdichting zonder boring resp. voor het afdichten van individuele boringen

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden