

VS-BU-KX-75-RG179/187

Artikelnummer: 1655616

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655616>

Coaxcontact, voor D-SUB-combinatieblokken, soldeeraansluiting, bus,
recht, voor kabels RG 179/187, verguld

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 029506
sales group	D502
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 325 (PC-2009)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
aansluitmethode	soldeeraansluiting
aansluitdoorsnede	0,2 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	24
kabelbuitendiameter	3,2 mm

steekkracht per signaalcontact	≤ 7,00 N
trekkracht per signaalcontact	≤ 7 N
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 135 °C

Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	250 V
nominale stroom	2 A
isolatieweerstand	10 TΩ

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Demontagegereedschap, voor coaxcontacten

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden