**Greep uit de online catalogus**

# FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:1-4

Artikelnummer: 1752845

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1752845

stekerdeel, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluittype: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 324786 |
| sales group | E101 |
| VPE | 50 Pcs. |
| Douanetarief | 85366990 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |

## Technische gegevens

### Afmetingen / Polen

| | |
|---|---|
| rastermaat | 3,5 mm |
| afm. a | 10,5 mm |
| aantal polen | 4 |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| artikelfamilie | FMC 1,5/..-ST |
| aansluiting overeenkomstig norm | EN-VDE |
| nominale stroom $I_N$ | 8 A |
| nominale spanning $U_N$ | 160 V |
| nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
| nominale spanning UL/CUL Usegroup B | 150 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup B | 8 A |

| | |
|---|---|
| nominale spanning UL/CUL Usegroup D | 150 V |
| nominale stroom UL/CUL Usegroup D | 8 A |

**Aansluitgegevens**

| | |
|---|---|
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² |
| min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² |
| max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,75 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 16 |
| AWG volgens UL/CUL min. | 24 |
| AWG volgens UL/CUL max. | 16 |

## Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden