



VIP-2/SC/FLK20

Artikelnummer: 2315049



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315049>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte
bandkabelconnector, voor montage op montagerail NS 35, met
stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor
busconnectoren, aantal polen: 20



Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 313278
sales group	I500
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 524 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat
de hier aangegeven gegevens
uit de online catalogus afkomstig
zijn. De volledige informatie
en gegevens vindt u in de
gebruikersdocumentatie onder [http://
www.download.phoenixcontact.de](http://www.download.phoenixcontact.de)
Op alle internet downloads zijn de
Algemene gebruiksvoorwaarden van
toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	60 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
aantal polen	20
breedte	55,1 mm
hoogte	65,5 mm
diepte	56 mm

statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,6 kV

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	20

Toelatingen



toelatingen

CSA, cUL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0818111	UC-TM 4	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm
algemeen		
5147777	BLUEMARK X1	Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat
kabel/ader		
2296391	FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 0,5 m
2296401	FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 1 m
2296472	FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 1,5 m
2296485	FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 2 m

2296498	FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 3 m
2296508	FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 4 m
2296511	FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 6 m
2296524	FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 8 m
2296537	FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK	Geconfectioneerde systeemkabel, met 20-polige contraconnectoren, 1:1 aansluiting, o.a. toepasbaar voor MODICON TSX Micro, Premium, Quantum, aantal polen: 20, kabellengte: 10 m
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel
2318619	VIP-CAB-FLK20-0,14/...	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: variabel
2318541	VIP-CAB-FLK20/0,14/0,5M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 0,5 m
2318554	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 1 m
2318567	VIP-CAB-FLK20/0,14/1,5M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 1,5 m
2318570	VIP-CAB-FLK20/0,14/2,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 2 m
2318583	VIP-CAB-FLK20/0,14/3,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 3 m
2318596	VIP-CAB-FLK20/0,14/4,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 4 m
2318606	VIP-CAB-FLK20/0,14/6,0M	Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 20-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 6 m

Tekeningen

schakelschema



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden