Greep uit de online catalogus

QC 0,5/ 4-ST-3,81 BK

Artikelnummer: 1925359

http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1925359

stekerdeel, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 200 V, aantal polen: 4, rastermaat: 3,81 mm, aansluittype: snijklemaansluiting QUICKON, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 592868
sales group	E101
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	3,81 mm
afm. a	11,43 mm
aantal polen	4

Technische gegevens

artikelfamilie	QC 0,5/..-ST
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/2)	200 V
nominale spanning (II/2)	400 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE

nominale stroom I_N	6 A
nominale spanning U_N	200 V
nominale aderdoorsnede	0,5 mm²
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	6 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	6 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede soepel	0,34 mm²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	22
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen

toelatingen: cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden