
Greep uit de online catalogus

VS-09-BU-DSUB-LH-B

Artikelnummer: 1654798



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654798

D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 signaalcontacten, contactsoort bus, voor printplaatmontage, haaks, bevestiging via 2,5 mm-boring en soldeeraansluiting, voor aanbouwramen VS-09-...

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 989187
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 211 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB 9
steekcycli	≥ 200
aansluitmethode	soldeeraansluiting
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Materiaal	
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal
materiaal behuizingsoppervlak	vertind
materiaal contactblok	PBT-GF
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel

Elektrische gegevens	
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
nominale stroom	5 A

Toelatingen

toelatingen GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen


boorsjabloon/soldeerpadgeometrie

Boorsjabloon




Maatschets

D-SUB-contactblok



schematekening



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden