

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN


Artikelnummer: 2313782



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2313782>

B-FOC (ST)-connectorset voor standaard PROFINET-HCS-vezelkabel met een diameter van de afzonderlijke elementen van 2,2 mm, bestaande uit 4 snelmontageconnectoren met knikbeveiliging, om zelf te confectioneren

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 573474
sales group	H628
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 402 (CAT-8-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

connectortype	B-FOC (ST [®])/DIN 47254-1
glasvezel	HCS-vezel
demping	< 2 dB

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
2708465	PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC	HCS-confectioneringskoffer voor B-FOC(ST)-snelmontageconnectoren, met stripmes, striptang, aramidegarenschaar, vezelstripper, microscoop, vezelstripgereedschap voor standaard HCS- en HCS-GI-vezels plus documentatie
kabel/ader		
2313766	FL FOC PN-B-HCS-200/230	PROFINET-HCS-glasvezelkabel, duplex 200/230 µm, voor toepassing binnen, type B, PVC-buitenmantel, per meter zonder connector
2313410	FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230	PROFINET-HCS-GI-glasvezelkabel, duplex 200/230 µm, verhoogde bandbreedte speciaal voor Ethernet-applicaties. Robuuste PUR-buitenmantel. Zware uitvoering, geschikt voor sleepkettingen, voor binnentoepassingen, per meter zonder connector
1402190	FOC-PN-HCS-1018/...	Confectioneerbare HCS-PROFINET-installatiekabels voor permanente toepassing binnen en buiten (plaatsing ondergronds niet toegelaten) met afzonderlijke elementen van zeer duurzaam polyamide (PE). De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met PVC-buitenmantel
2901556	FOC-PN-HCS-1018/IP20/...	Confectioneerbare HCS-PROFINET-installatiekabels (alleen IP20-koppen) voor permanente toepassing binnen met afzonderlijke elementen van zeer duurzaam polyamide (PE). De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met PVC-buitenmantel.
1402189	FOC-PN-HCS-GI-1005/...	Confectioneerbare PROFINET-HCS-GI-installatiekabel voor permanente toepassing binnen, met gradiëntindexvezel voor maximale belasting van de kabel, alsmede afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel.
2901554	FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/...	Confectioneerbare PROFINET HCS-GI-installatiekabel (alleen IP20-koppen), voor permanente toepassing binnen. Gradiëntindexvezel. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met polyurethaan (PUR) buitenmantel

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden