

## CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M

Artikelnummer: 2926098

De afbeelding toont de 25-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2926098>

Afgeschermd kabel met een 15-polige D-SUB-busconnector en een open kabeluiteinde. De afzonderlijke aders zijn gecodeerd van 1 t/m 15 en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd, kabellengte: 1 m

### Commerciële gegevens

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   |  |
| sales group           | I682                                                                                |
| VPE                   | 1 Pcs.                                                                              |
| Douanetarief          | 85444290                                                                            |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                  |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                  |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 516 (CAT-7-2013)                                                             |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| nominale spanning $U_N$                 | 125 V AC/DC          |
| stroombelastbaarheid per kanaal max.    | 2 A                  |
| max. aderweerstand                      | $\leq 0,09 \Omega/m$ |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C     |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C     |
| kabellengte                             | 1 m                  |

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| afzonderlijke ader, doorsnede | 0,25 mm <sup>2</sup>                                        |
| AWG                           | 24                                                          |
| buitendiameter                | 9 mm                                                        |
| afscherming                   | ja                                                          |
|                               | vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % |
| steekcycli                    | > 200                                                       |

#### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden