


FFKDSA1/V1-5,08- 3

Artikelnummer: 1704376

De afbeelding toont de 10-polige variant



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1704376>

Printklem, nominale stroom: 15 A, nominale spanning: 320 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: solderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 233808
sales group	E060
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

lengte	12,7 mm
rastermaat	5,08 mm
afm. a	10,16 mm
aantal polen	3
stiftafmetingen	0,5 x 1 mm
printgatdiameter	1,3 mm

Technische gegevens

artikelfamilie	FFKDS(A)/V1
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/3)	320 V
nominale spanning (III/2)	320 V
nominale spanning (II/2)	630 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I _N	15 A
nominale aderdoorsnede	1,5 mm ²
striplengte	10 mm
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	10 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup D	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup D	10 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
AWG volgens UL/CUL min.	22
AWG volgens UL/CUL max.	16

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden