Greep uit de online catalogus

VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B

Artikelnummer: 1655124



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655124

D-SUB-contactdrager, grootte 1, voor 15 signaalcontacten, contactsoort bus, voor crimpcontacten, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwramen en wartelbehuizingen VS-09-...

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 029063
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 212 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	15
stekerbeeld	D-SUB 9
steekcycli	≥ 500
aansluitmethode	crimpaansluiting
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Materiaal	
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contactblok	polyester GF

Elektrische gegevens	
nominale spanning (III/3)	60 V
test-stootspanning	1 kV
nominale stroom	3 A

Toelatingen

toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
contacten		
1655263	VS-BU-CD-HD-1,0/13,5/0,37	Crimpcontact, voor D-SUB-contactblokken met high-density, bus, aansluitdoorsnede AWG 22, gedraaid, verguld

Tekeningen

Maatschets

D-SUB-contactdrager



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden