Greep uit de online catalogus

VS-25-BU-DSUB-FK

Artikelnummer: 1689925



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689925

D-SUB-contactblok, grootte 3, met 25 signaalcontacten, contactsoort bus, platte bandkabelaansluiting, haaks, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwramen VS-25-...

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens	
EAN	4 017918 914325
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 213 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	25
stekerbeeld	D-SUB 25
steekcycli	≥ 200
aansluitmethode	platte bandkabelaansluiting
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Materiaal	
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contactblok	polyester GF
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel

Elektrische gegevens	
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
nominale stroom	5 A

Toelatingen

toelatingen GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets

D-SUB-contactblok



schematekening



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden