

VS-SCRJ-GOF-KU

Artikelnummer: 1654358

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1654358>

Koppelcontactblok SCRJ, duplex, voor patchpanels VS-PP-19-1HE-16-F, terminaloutlets VS-TO...F... en datafrontplaten VS-SI-FP-2F, te gebruiken voor de vezeltypen multimode glasvezel, HCS- en polymeervezel

Ethernet

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 970635
sales group	D521
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 136 (CAT-2-2013)

Technische gegevens**Mechanische gegevens**

aantal polen	2
aantal steekplaatsen	1
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1
vezeltype	GOF, HCS, POF
diameter geleiderhuls	2,50 mm
aantal vezels	2

steekcycli	≥ 500
aansluitmethode	koppeling
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PBT
materiaal geleiderhuls	zirkonia-keramiek
kleur geleiderhulshouder	wit
beschermklasse	IP20

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden