

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF


Artikelnummer: 2708656



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2708656>

SCRJ-connectorset voor polymeervezel, om zelf te confectioneren,
bestaande uit 2 duplex-snelmontageconnectoren met knikbeveiliging

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 123327
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	H628
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 402 (CAT-8-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

connectortype	SCRJ / IEC 61754-24, EN 50377-6-1
glasvezel	polymeervezel
demping	< 1,5 dB

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
2744131	PSM-POF-KONFTOOL	Polymeervezel-confectioneringskoffer, bestaande uit: stripmes, striptang, polijstschijven voor F-SMA- en SCRJ-snelmontageconnectoren, polijstblok en schuurpapier
kabel/ader		
2313397	FL FOC PN-B-980/1000	PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware uitvoering voor permanente toepassing binnen, per meter zonder connector
2313407	FL FOC PN-C-FLEX-980/1000	PROFINET-polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector
2901553	FOC-KDHEAVY-1011/IP20/...	Confectioneerbare POF-installatiekabel (alleen IP20-koppen) voor permanente toepassing binnen met afzonderlijke elementen van zeer duurzaam polyamide (PE). De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel.
2901551	FOC-PN-B-1000/IP20/...	Confectioneerbare POF-PROFINET-installatiekabel (alleen IP20-koppen), voor permanente toepassing binnen. Afzonderlijke elementen van zeer duurzaam polyamide (PE). De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel.
2901552	FOC-PN-C-1003/IP20/...	Confectioneerbare, zeer flexibele POF-PROFINET-kabel (alleen IP20-koppen), voor toepassing in kabelrupsen. Afzonderlijke elementen van zeer duurzaam polyamide (PE). De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
2901548	FOC-RUGGED-1012/IP20/...	Confectioneerbare, robuuste POF-installatiekabel (alleen IP20-koppen) voor permanente toepassing binnen. Afzonderlijke elementen van zeer duurzaam polyamide (PE). Halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met polyurethaan (PUR) buitenmantel
2901549	FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/...	Confectioneerbare, zeer flexibele ronde POF-kabel (alleen IP20-koppen), voor toepassing in kabelrupsen. Afzonderlijke elementen van zeer duurzaam polyamide (PE). De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
2744319	PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000	Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, middelzware uitvoering voor permanente toepassing binnen, per meter zonder connector

2744322	PSM-LWL-RUGGED-980/1000	Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware uitvoering voor permanente toepassing binnen, per meter zonder connector
2744335	PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000	Polymeervezelkabel, duplex 980/1000 µm, zware, zeer flexibele uitvoering voor sleepkettingen, per meter zonder connector

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden