Greep uit de online catalogus

VS-ST-KX-50-RG58

Artikelnummer: 1655580



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655580

Coaxcontact, voor D-SUB-combinatieblokken, soldeeraansluiting, stift, recht, voor kabels RG 58, verguld

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 029490
sales group	D502
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 325 (PC-2009)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
aansluitmethode	soldeeraansluiting
aansluitdoorsnede	0,8 mm²
aansluitdoorsnede AWG	18
kabelbuitendiameter	5,2 mm
steekkracht per signaalcontact	≤ 7,00 N

trekkracht per signaalcontact	≤ 7 N
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 135 °C

Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	250 V
nominale stroom	2 A
isolatieweerstand	10 TΩ

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1676747	HC-M4-KOAX-EWZ	Demontagegereedschap, voor coaxcontacten

Tekeningen

Maatschets



D-SUB-coaxcontact, stift

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden