

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC


Artikelnummer: 2314325

De afbeelding toont het product FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314325>

Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 50-polige
contraconnectoren (1:1-aansluiting). kabellengte: 10,0 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 101974
sales group	I683
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 466 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning U_N	30 V DC
stroombelastbaarheid per kanaal max.	500 mA (tot 55 °C omgevingstemperatuur)
max. aderweerstand	0,16 Ω /m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
kabellengte	10 m
afzonderlijke ader, doorsnede	0,14 mm ²

AWG	26
aderopbouw: aantal litzendraden:	7
afzonderlijke ader, materiaal	Cu vertind
buitendiameter	11 mm
afscherming	nee

Connector moduulzijde

aantal polen	50
steekbare aansluiting	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1

Connector besturingszijde

aantal polen	50
steekbare aansluiting	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden