Greep uit de online catalogus

VS-25-ST-DSUB/25-MPT-0,5

Artikelnummer: 1689789



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689789

D-SUB-contactblok, grootte 3, met 25 signaalcontacten, contactsoort stift, schroefaansluiting, recht, voor aanbouwramen en wartelbehuizingen in beschermklasse IP67

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 914080
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 210 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	25
stekerbeeld	D-SUB 25
steekcycli	≥ 200
aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,14 mm² ... 0,5 mm²
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 20
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,30 N
trekkracht per signaalcontact	≤ 2,2 N

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C


Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contactblok	PBTP
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
beschermklasse	IP20

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	60 V
nominale stroom	5 A
overgangsweerstand per contactpaar	≤ 2,5 mΩ
isolatieweerstand	≥ 5000 MΩ

Toelatingen



toelatingen GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

D-SUB-contactblok



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden