Greep uit de online catalogus

VS-15-ST-DSUB-3P-LH

Artikelnummer: 1655331



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655331

D-SUB-contactdrager, grootte 2, opnamemogelijkheid voor 3 combinatiecontacten, contactsoort stift, bevestiging via 4-40 UNC-schroefdraad en soldeernokjes, voor aanbouwramen VS-15-...

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 029278
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 214 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	3
steekcycli	≥ 500
aansluitmethode	opnamemogelijkheid voor combinatiecontact
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contactblok	PBTP
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel

Toelatingen

toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1655522	VS-ST-KX-50-LP	Coaxcontact, voor D-SUB-combinatieblokken, voor printplaatmontage, stift, haaks, verguld
1655645	VS-ST-KX-75-LP	Coaxcontact, voor D-SUB-combinatieblokken, voor printplaatmontage, stift, haaks, verguld
contacten		
1655467	VS-ST-LH-3,6/18/3,8	Vermogenscontact, voor D-SUB-combinatieblokken, voor printplaatmontage, stift, haaks, nominale stroom 40 A, verguld


Tekeningen

Maatschets

D-SUB-contactdrager



schematekening



Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden