Greep uit de online catalogus

VS-09-CAN

Artikelnummer: 1689307



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689307

Complete D-SUB-connector, voor CANopen, grootte 1, bus, schroefaansluiting, afgeschermd, aansluitrichting recht, beschermklasse IP67

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 881016
sales group	D503
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 184 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	9
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 200
aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede	0,14 mm² ... 0,5 mm²
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 20

kabelbuitendiameter	5 mm ... 9 mm
kabeluitgang	schuin
kleur	grijs
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 75 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
materiaal contactblok	PBTP
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal kabelafdichting	CR/NBR
beschermklasse	IP67

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	63 V
nominale stroom	1 A

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beschermkap		
1887086	VS-09-SD	D-SUB-beschermkap, grootte 1, beschermklasse IP54, voor aanbouwramen en wartelbehuizingen VS-09-...

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden