

## PSM-SET-FSMA/4-HCS

Artikelnummer: 2799487

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799487>

F-SMA-connectorset, voor HCS-vezel, om zelf te confectioneren,  
bestaande uit 4 snelmontageconnectoren met knikbeveiliging

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 126742
sales group	H628
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 402 (CAT-8-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

connectortype	F-SMA type 905, IEC 874-2
glasvezel	HCS-vezel
demping	< 2 dB

### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>gereedschap</b>		
2799526	PSM-HCS-KONFTOOL	HCS-confectioneringskoffer voor F-SMA-snelmontageconnectoren, met stripmes, striptang, aramidegarenschaar, vezelstripper, microscoop, vezelstripgereedschap voor standaard HCS-vezels olus documentatie
<b>kabel/ader</b>		
1402191	FOC-HCS-RUGGED-1014/...	Confectioneerbare, robuuste HCS-installatiekabel voor binnentoepassingen met zeer slijtvaste aramide-trekontlastingen. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel.
2901555	FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/...	Confectioneerbare, robuuste HCS-installatiekabel (alleen IP20-koppen) voor binnentoepassingen met zeer slijtvaste aramide-trekontlastingen. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig met een robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel.
1402192	FOC-HCSO-1015/...	Confectioneerbare, zeer robuuste ronde HCS-kabel voor buitentoepassingen met geïntegreerde vocht afscherming en knaagdierbestendig glasfibergaren. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is ozon- en UV-bestendig met zeer robuuste polyethyleen buitenmantel.
2901557	FOC-HCSO-1015/IP20/...	Confectioneerbare, zeer robuuste ronde HCS-kabel (alleen IP20-koppen) voor buitentoepassingen met geïntegreerde vocht afscherming en knaagdierbestendig glasfibergaren. Afzonderlijke elementen van zeer flexibel FRNC-materiaal. De kabel is ozon- en UV-bestendig met zeer robuuste polyethyleen buitenmantel.
2799885	PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230	HCS-kabel, duplex 200/230 µm, per meter zonder connector, voor toepassing binnen
2799445	PSM-LWL-HCSO-200/230	HCS-kabel, duplex 200/230 µm, per meter zonder connector, voor toepassing buiten

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden