

HC-M-KV-M40(27-34)

Artikelnummer: 1607729

De afbeelding toont de variant HC-M-KV-M20



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607729>

Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm,
kabeldiameter: 27-34 mm, SW 50, wartel: M40

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 938819
sales group	D092
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	74199990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 553 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

schroefmethode	M40
materiaal wartel	messing, vernikkeld
materiaal afdichting	neopreen
materiaal kabelafdichting	neopreen
materiaal O-ring	NBR
sleutelwijdte wartelmoer	50 mm
sleutelwijdte wartel	50 mm

schroefdraadsoort aansluitzijde	M40
lengte bevestigingsschroefdraad	8,00 mm
kabelbuitendiameter	27 mm ... 34 mm
afdichtingsbereik	27,00 mm ... 34,00 mm
aandraaimoment wartelmoer	20,00 Nm
beschermklasse	IP68, tot 5 bar
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden