

Technisch gegevensblad



Artikelnr. 402

Artikel Isopropanol

Verpakkingsmaten

200 ml, 400 ml



Productbeschrijving / productvoordelen

ISOPROPANOL bevat een hoogzuiver oplosmiddel dat een universele en milde reinigende werking in de elektronica, fijnmechanica en bij optische onderdelen garandeert. ISOPROPANOL verwijdert zowel vet als olie en lagen vuil op betrouwbare wijze en tast gangbare materialen niet aan. ISOPROPANOL vervliegt snel en zonder enige restanten zonder dat er vlekken op oppervlakken van blank staal of glas achterblijven.

ISOPROPANOL is ideaal voor een milde en effectieve reiniging van alle soorten oppervlakken. Verharste olie en vettig vuil kunnen duurzaam worden verwijderd.

Daarnaast is ISOPROPANOL zeer geschikt voor de verwijdering van soldeer- en vloeimiddelrestanten, soldeerpaste's en voor de reiniging van zeefdruksjablonen. Optische onderdelen, zoals lenzen, glazen en objectieven worden op een betrouwbare wijze en zonder achterblijvende vegen gereinigd. ISOPROPANOL reinigt en onderhoudt hifi-apparatuur en cd's zonder deze aan te tasten.

Watervaste inkt en viltstiften kunnen met ISOPROPANOL grondig en snel van clipboards en kantooruitrustingen worden verwijderd.

Gebruiksaanwijzingen

Reinig de te reinigen plaatsen met krachtige sproeistoten. Plaats voor moeilijk bereikbare plaatsen het rietje om de te behandelen plek gericht te kunnen reinigen. Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken kan ISOPROPANOL ook op een pluisvrije doek worden gespoten en kan het betreffende oppervlak hiermee worden afgeveegd.

Niet in de buurt van open vuur of hete voorwerpen gebruiken. Schakel stroomgeleidende apparaten voor het gebruik uit. Laat het oplosmiddel voor het inschakelen volledig vervliegen.

Raadpleeg de reinigingsinstructies van de fabrikant!

Fysische eigenschappen

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Kleur | kleurloos, transparant |
| Geur | ruikt naar alcohol |
| Dichtheid bij 20°C | 0,78 g/cm ³ |
| Vlampunt | 12°C |
| Materiaalverdraagzaamheid | zeer goed |
| Verdamping | snel en zonder restanten |
| Viscositeit | 2,43 mPa.s |
| Oppervlaktespanning | 22,8 mN/m |
| Diëlektriciteitsconstante | 18,6 |
| Zuiverheid | 99,90% |

Opslag / levensduur

Bij een adequate opslag 2 jaar houdbaar.

Verwijder de verpakking na een volledige lediging via de milieustraat.