

Laserliner®

ThermoTester



Digitale thermometer voor huishouden, horeca, handel, handwerk en industrie

Rev.0512



- **Digitale thermometer** voor het insteken of onderdompelen, voor tal van toepassingen
- **Groot temperatuurmeetbereik:** -40°C...250°C
- **Snelle reactietijd**
- **Hold-functie:** de huidig weergegeven meetwaarde wordt vastgehouden
- **Weergave van min./max.-waarde**
- Eenheid omschakelbaar van °C naar °F
- **Groot LC-display**

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETBEREIK	-40 °C ... 250 °C
NAUWKEURIGHEID	1,5% ± 2 °C
RESOLUTIE	0,1 °C
LENGTE VAN DE NTC-SENSOR	117 mm
AFMETINGEN (B x H x D)	33 x 210 x 20 mm
SPANNINGSVOORZIENING	LR44 (1,5 V)
GEWICHT	40 g



Groot LC-display



Verwijderbare beschermkap



ThermoTester
+ beschermkap
+ batterij

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
101 x 262 x 20 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ThermoTester	082.030A	4 021563 664986	5

1x
LR 44