Greep uit de online catalogus

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8-L180 SH

Artikelnummer: 1424236



http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1424236

Sensor-/actorinbouwconnector, stift, 8-polig, M8, achterwand-/ schroefmontage met M8-bevestigingsschroefdraad, met rechte soldeeraansluiting

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder http://www.download.phoenixcontact.de Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 712484
sales group	D125
VPE	20 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 229 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	1,5 A
nominale spanning	30 V
aantal polen	8
overgangsweerstand	≤ 3 mΩ
isolatieweerstand	≥ 100 MΩ

Algemene gegevens

normen / bepalingen	M8-connector IEC 61076-2-104
polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PA 66
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
montagetechniek	achterwandmontage M8 x 1 met vlakke moer
aansluitmethode	soldeerstiften
statusindicatie	Nee

Toelatingen


toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie




Boorsjabloon connector

Maatschets



Behuizingsuitsparing voor M8-inbouwconnectoren, steker, 1-delig

schematekening



Poolschema M8-stiftconnector, 8-polig, aanzicht stiftzijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden