

Extra camera Bullet voor Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49 Bewakingscamera voor gebruik binnenshuis



- Videoresolutie: 1280 x 720 @ 25 fps (PAL)
- High-performance CMOS beeldsensor met 1,4 Megapixels
- Ondersteuning HDCVI HD video-uitgang
- Transmissie-afstand tot 250m via 75-3 coax-kabel zonder gegevensverlies
- Real-time verzending op hoge snelheid en grote afstand
- Automatische ICR-schakelaar voor surveillance bij zowel daglicht als 's nachts
- Automatisch: belichting, witbalans, elektronische sluiters, opwaardeerfunctie
- Herstel heldere en contrastrijke video
- Ondersteunt IR functie met IR-LED-bereik max. 10m
- Beschermingsklasse IP66 (stof- en spatwaterdicht)



Technische specificaties:

- Min Lichtsterkte: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC AAN), 0 Lux met IR ingeschakeld
- Elektronische sluiters: 1/50 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
- 1-kanaal HDCVI high definition video uitgang
- BLC (terug lichtcontrole): automatisch
- IR-Licht alleen is actief voor video-opnamen in de nachtmodus
- Voeding: DC 12V ± 10%
- Stroomverbruik: 4,7W max. (Ingang 12V/0,33A) IR max. 10m
- Gebruikstemperatuur: - 30°C ~ 60°C
- Installatie binnen en buiten: muurmontage
- Gewicht / Afmetingen: 380 g / Ø 6,5 x (L) 15,5 cm (met houder)

Zawartość pakietu:

- Bullet camera voor Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
- 1x BNC 18,3m videokabel
- 3x schroeven en 3x pluggen
- Gebruikersaanwijzing

EAN-code:

4260358121284

Artikelnummer 4562