


BA 281709-7035



Bocube Alu
Behuizing met glad deksel, lichtgrijs, scharnierend
Bestelnr.: 00116335

Kleur van de behuizingsgroep

lichtgrijs, RAL 7035 of grafietgrijs, RAL 7024; speciale kleuren op aanvraag


Beschermingsklasse

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529

Behuizingsmateriaal

Behuizing: GD Al Si 12, dichting PU geschuimd; Scharnieren / Afdekkingen: Al Mg Si 0,5 met poedercoating / natuurkleur geëloxeerd

Leveringsomvang: behuizing incl. scharnier en bevestigingsmateriaal



A	299 mm
B	173 mm
C	90 mm
a1	- mm
a2	254,5 mm
b1	- mm
b2	163,5 mm
c1	83,5 mm

Technische tekeningen

Catalogustekening in DXF-formaat:
[00116335_BA-281709-7035.dxf](#) (3.0 MB)

Catalogustekening in PDF-formaat:
[00116335_BA-281709-7035.pdf](#) (239 KB)

3D-productgegevens in STEP-formaat:
[Aanmelding vereist](#)

Basistekening voor bewerkingen:
[00116335_BA-281709-7035-G.dxf](#) (2.1 MB)

Montage-instructies

[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)


[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Hoofdstukken downloaden

[Bocube_Alu_GB.pdf](#) (1.7 MB)

Toebehoren



Wandklemmen

00500305 [BA WL 17 - 7035](#) Voor ..17..

00500304 [BA WL 17 - 7024](#) Voor ..17..



Drukcompensatiemembraan DAE

52011000 [DAE-D11](#) zelfklevende membraan ø 11 mm



Montageplaten, hardpapier, 2 mm

00606300 [BA MH 2817](#) Voor BA 2817..



Draagrails DIN EN 60715 TH 15

22152302 [TS 15](#) Voor BA 2817..



Draagrails DIN EN 60715 G 32

22322302 [TS 32](#) Voor BA 2817..



Draagrails DIN EN 60715 TH 35

22352302 [TS 35](#) Voor BA 2817..

* = op aanvraag verkrijgbaar