

DAE-D11



Bocube Alu
Drukcompensatiemembraan DAE
Bestelnr.: 52011000

**Kleur van de
behuizingsgroep**

lichtgrijs, RAL 7035 of grafietgrijs, RAL 7024; speciale kleuren op aanvraag

Beschermingsklasse

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529

Behuizingsmateriaal

Behuizing: GD Al Si 12, dichting PU geschuimd; Scharnieren / Afdekkingen: Al Mg Si 0,5 met poedercoating / natuurkleur geëloxeerd

Info

zelfklevende membraan \varnothing 11 mm

Leveringsomvang: 5 stuk

Info: bewerking van de behuizing en montage op aanvraag.

Technische tekeningen

Catalogustekening in DXF-formaat:

[52011000_DAE-D11.dxf](#) (438 KB)

Catalogustekening in PDF-formaat:

[52011000_DAE-D11.pdf](#) (25 KB)

Montage-instructies

[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)

[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Hoofdstukken downloaden

[Bocube_Alu_GB.pdf](#) (1.7 MB)

* = op aanvraag verkrijgbaar