

# Laserliner®

## WoodTester Compact



### Compact houtvochtmeettoestel

Rev.1214



- **Controle van de droogtegraad** van brandhout voor de vermindering van schadelijke stoffen en energieverlies
- **Eenvoudig gebruik:** de elektrodepunten worden gewoon in het materiaal gedrukt.
- **Led nat-/droogindicator:** de 12 kleurenleds (groen = droog), geel = vochtig, rood = nat) geven direct informatie over de vochtigheids- of droogtegraad van het gemeten materiaal.
- **Duale schaal:** 2 verschillende houtgroepen
- **Eenvoudige toetsbediening**
- **Auto-Hold-functie:** de laatste meetwaarde wordt kortstondig opgeslagen.
- **Stabiele, ergonomische behuizing:** het toestel kan door het hele handoppervlak worden omsloten, waardoor de meetpunten veilig in het te meten product kunnen worden gestoken.
- **Zelftestfunctie:** door een referentiemeting met behulp van de beschermkap wordt het meettoestel op nauwkeurigheid gecontroleerd.
- **Afneembare beschermkap** die de meetpunten tijdens het transport tegen schade beschermt
- **Auto power-off:** bij niet-gebruik schakelt het toestel na 2 min. automatisch uit.
- **Battery low-weergave**

#### TECHNISCHE GEGEVENS

##### MATERIALEN

Hout (2 houtgroepen)

**MEETBEREIK HOUTGROEP A**  
(beuk, linde, wilg, ebbenhout)  
9%...23%

**MEETBEREIK HOUTGROEP B**  
(steeleik, ahorn, els, spar, berk, es)  
11%...27%

**NAUWKEURIGHEID** ± 2%

**ARBEIDSTEMPERATUUR** 0°C...40°C

**OPSLAGTEMPERATUUR** -10°C...70°C

**MAX. RELatieve LUCHTVOCHTIGHEID**  
85%

**ELEKTRISCHE VOEDING**  
1 x 6LR61 9V

**GEWICHT** (incl. batterij)  
140 g

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
58 mm x 120 mm x 30 mm



12-cijferige nat/droog ledweergave



Eenvoudige ééntoetsbediening



Beschermkap met zelftestfunctie



#### WoodTester Compact

+ batterij (1 x 6LR61 9V)

+ beschermkap met zelftestfunctie

Verpakkingsformaat (B x H x D)

-

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
WoodTester Compact	082.004A	4 021563 690008	5

