

KERN KXP 150V20LM

KERN

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Plateau
Productfamilie	KXP-V20-IP65

Meetsysteem

Weegbereik [Max]	60 kg; 150 kg
Afreesbaarheid [d]	5 g
Minimumgewicht [Min]	400 g; 1 kg
Weegcel - verbinding	6-draads
Weegcel type	aluminium IP65 met siliconen coating

Ontwerp

Afmetingen weegoppervlak (BxD)	650×500 mm
Afmetingen weegoppervlak	650×500 mm
Afmetingen weegplateau (BxD×H)	654×500×140 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	staal, gelakt
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Kabellengte	3 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	10 m
Plattformkonstruktion	Single-Cell
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - complete unit	IP65 (meetcel)
Bescherming IP - meetcel	IP65

Approval

Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
IJkeenheid [e]	20 g; 50 g

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-229
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxD×H)	610×750×235 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	34 kg
Brutogewicht ca.	36 kg
Verzendgewicht	34,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761151772
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

