

Laserliner



VideoScope Plus Set



2 m
DOF 3...7 cm

Compacte video-inspecteur voor de visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken – met opnamefunctie

Rev17W50



- De camerakop aan de flexibele leiding zendt de beelden direct naar het LC-display.
- **Probleemlokalisatie:** de camera geeft weer wat zich achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, kabels enz. bevindt - dankzij de LED-verlichting ook onder slechte lichtvoorwaarden.
- **REC-functie beeld en video:** De opnames kunnen voor een latere evaluatie worden opgeslagen.
- **Camerakop en kabel zijn waterdicht**
- **Ideaal voor ontoegankelijke plekken** dankzij kleine meetkop (ø 9 mm)
- **Veelzijdige toepassingsmogelijkheden** dankzij 2 m lange camera.
- Krachtige objectverlichting dankzij **4 hoogrendementsleds**
- **Vermindering van externe lichtinvloeden:** contrastrijk LC-display dat ook bij sterke lichtinval een optimale weergave waarborgt.
- Gebruik van externe monitoren via **TV-Out-aansluiting**
- **Functie voor de formattering van de SDHC-geheugenkaart**
- **Rotatie:** Het beeld op de monitor kan met behulp van de beeldrotatie 180° worden gedraaid.

TopGuide voor 9mm-camerakop

- **Geleidehuls** – optimale geleiding langs oneffen oppervlakken

TECHNISCHE GEGEVENS

VIDEOSCOPE PLUS
CAMERAKOP ø 9 mm, waterbestendig, IP 68
CAMERAFOCUS F3 cm - F7 cm
BEELDSCHERMTYPE 3,5" TFT-kleurendisplay
RESOLUTIE CAMERA 640 x 480 pixel
RESOLUTIE DISPLAY 320 x 240 pixel
RESOLUTIE FOTO / VIDEO 720 x 480 Pixel
FOTOFORMAAT / VIDEOFORMAAT JPEG / AVI
LEDS 10 helderheidsstanden
ZOOM 1,5-voudige digitale zoom in stappen van 10%
GEHEUGEN Ondersteunt SDHC-kaart tot max. 8 GB
INTERFACE Mini-usb
AANSLUITINGEN Micro-SD, analoge video
LENGTE FLEXIBELE SLANG 2 m
VOEDING 4 x AA 1,5 Volt batterijen
WERKOMSTANDIGHEDEN 0°C...45°C, luchtvochtigheid max. 20...85% rH, niet-condenserend, werkhogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
OPSLAGVOORWAARDEN -10°C...60°C, luchtvochtigheid max. 80% rH
GEWICHT (incl. batterijen) 0,58 kg
TOPGUIDE
MATERIAAL Aluminium
DIAMETER BUITEN 17 mm



Camerakop (ø 9 mm) met LED-verlichting



3,5" TFT-kleurendisplay



Geleidehuls voor de bevestiging op de camerakop



2 m
DOF 3...7 cm

VideoScope Plus Set

- inclusief draagkoffer
- + TopGuide
- + USB/REC-kabel
- + batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)
340 x 275 x 123 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
VideoScope Plus Set	082.256A	4 021563 691296	2

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	ZOOM	1,5x	REC	SD	USB	VIDEO OUT	4x AA	HARD
---------------	-----------------	------------------	-------	----------------	-----------------	----------	------	-------------	------	------------	----	------------	------------------	-------	-------------