

# Laserliner®

## ActiveFinder XP



### Professionele spanningtest aan elektrische leidingen en installaties – in handig penformaat

Rev.0317



- **Contactloze registratie** van spanningvoerende leidingen van 12 VAC tot 1.000 VAC
- **Lokaliseert elektrische spanningen** in kabels, contactdozen, lampfittings, zekeringen, schakelkast- en installatieonderdelen.
- **Vindt onderbrekingen** in draden en kabels
- **CAT IV - 1000V** – toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- **Zeer hoge gevoeligheid** voor het traceren van dieper gelegen leidingen (Zoom)
- **Goed zichtbare, meerkleurige ledsignalen** voor de weergave van elektrische spanningen en toestanden
- Toestandsherkenning door extra **akoestische signalering met trilfunctie** voor de veilige herkenning, ook in omgevingen met een hoge geluidsbelasting
- **Superfelle, geïntegreerde zaklamp** met separate aan-/uitschakelaar
- **Extra ledwerklucht** voor de verlichting van het werkbereik
- **Kleine bouwvorm** met comfortabele clip, passend voor de hemdzak en iedere gereedschapskist
- Robuuste, slagvaste en **kwalitatief hoogwaardige behuizing** in tegen water beschermde uitvoering

#### TECHNISCHE GEGEVENS

**INDICATOR** LED

**SPANNINGSBEREIK**  
12 V/AC ~ 1000 V/AC  
Frequentie 50 ... 60Hz

**OVERSPANNINGS-CATEGORIE**  
CAT IV - 1000V (niet-condenserend)  
Verontreinigingsgraad 2

**BESCHERMINGSKLASSE** IP67

**ZAKLAMP**  
Witlicht-led (vrije groep)

**STROOMVERZORGING**  
2 x 1,5 AAA (NEDA 24A/IEC LR 03)

**WERKOMSTANDIGHEDEN** -10 ... 50°C,  
Luchtvochtigheid max. 80%, niet-  
condenserend, Werkhoogte max. 2000 m

**OPSLAGVOORWAARDEN** -10 ... 60°C,  
Luchtvochtigheid max. 80%

**AFMETINGEN** (B x H x D)  
160 x 24 x 30 mm

**GEWICHT** (incl. batterijen) 66 g



**ActiveFinder XP**  
inclusief transporttas  
+ batterijen (2 x 1,5 V AAA)  
**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
–



**Zeer hoge gevoeligheid (Zoom)**      **Superfelle zaklamp**

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ActiveFinder XP	083.013A	4 021563 698905	5

CAT IV  
1000V

2x  
AAA

IP 67

AutoSound

SOFT