

MLFB-bestelgegevens

6SL3203-0BE17-7BA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Ingang

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V

Uitgang

Nominale stroom	11,4 A
-----------------	--------

Mechanische gegevens

Afmetingen

Breedte	73,0 mm
Hoogte	202,0 mm
Diepte	65,0 mm
Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,8 kg

Aansluitingen

Netzijdig

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	1,0 ... 2,5 mm ²

Aan lastzijde

Uitvoering	afgeschermd kabel
Diameter van de aansluiting	1,50 mm ²
Lengtes van leidingen	0,45 m

PE-aansluiting

Uitvoering	Op de behuizing via schroefbout M5
------------	------------------------------------