


M8 Stecker für ET-Connection, 4-polig, geschirmt



| Allgemeine Informationen | |
|--|--|
| Produkttyp-Bezeichnung | Anschlusstecker |
| Produktbeschreibung | M8-Steckverbinder in hoher Schutzart, 4-polig, Metallausführung |
| Eignung zur Verwendung | zur Verbindung von ET-CONNECTION Teilnehmern (z. B. SIMATIC ET 200AL) in Schutzart IP65 / 67 |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP65/67 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur während Montage, min. | -30 °C |
| Umgebungstemperatur während Montage, max. | 80 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 80 °C |
| Mechanik/Material | |
| Abgangsart | 180° Kabelabgang |
| Material des Gehäuses | Metall |
| Maße | |
| Breite | 14 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| letzte Änderung: | 10.02.2021  |