

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AE22-0SA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V
Nominale stroom	20,0 A
Verliesvermogen	0,099 kW

### Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse	IP20 / UL open type
Nettogewicht	12,00 kg
Breedte	189,0 mm
Hoogte	336,0 mm
Diepte	140,0 mm

### Aansluitingen

#### Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering	kabel
Diameter van de aansluiting	10,00 mm <sup>2</sup>

#### Vermogensaansluiting motor

Uitvoering	Kabel
Diameter van de aansluiting	6,00 mm <sup>2</sup>

#### Motorleidinglengte, max.

Geïsoleerd	200 m
Niet-geïsoleerd	300 m

#### PE-aansluiting

Uitvoering	Schroefbout M5
------------	----------------