

MLFB-bestelgegevens

6SL3202-0AE28-8SA0



Afbeelding soortgelijk

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

Nominale gegevens

Aantal fasen	3 AC
Netspanning	380 ... 480 V
Nominale stroom	92,0 A
Verliesvermogen	0,251 kW

Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse	IP00
Nettogewicht	45,00 kg
Breedte	275,0 mm
Hoogte	368,0 mm
Diepte	275,0 mm

Aansluitingen

Vermogensaansluiting Power Module

Uitvoering	schroefklem
Diameter van de aansluiting	95,00 mm ²

Vermogensaansluiting motor

Uitvoering	schroefklemmen
Diameter van de aansluiting	95,00 mm ²

Motorleidinglengte, max.

Geïsoleerd	200 m
Niet-geïsoleerd	300 m

PE-aansluiting

Uitvoering	Schroef M8
------------	------------