



Beschriftungsset für Mobile Panel 277 Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Beschriftungsset Mobile Panel 277
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Maße	
Breite	210 mm
Höhe	297 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	2; 2 Bögen mit je 3 Beschriftungsstreifen inkl. Dichtecken, O-Ring, Ersatzschraube, Dekorfolie für Dichtecke
• Anzahl Folien je Bogen	6
• Teile pro Stück	6
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel 277
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0CA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0CB01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0CC01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0BE02-0AX0

letzte Änderung:

16.01.2021