



Schutzfolie 7"-Widescreen, Typ13 KTP700 Mobile, KTP700F Mobile
 Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 7"-Widescreen
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; entspiegelt
Maße	
Breite	169,5 mm
Höhe	108,5 mm
Dicke	0,125 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10; Stück je Packung
enthaltene Komponenten	10x Schutzfolien ohne weiteres Zubehör / Komponenten
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Nein
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	KTP700 Mobile, KTP700F Mobile
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2125-2GB03-0AX0
• Produkt 2	6AV2125-2GB23-0AX0
• Produkt 3	6AV2145-8GB00-0AA0
• Produkt 4	6AV2145-8GB01-0AA0
letzte Änderung:	24.08.2021

