



Montagebügel Stahl für 15"-, 19"-, 22"-Widescreen bei Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client, ausser SCD1900 19" Widescreen Blechstärke 2 ...
6 mm Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Montagebügel Stahl
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (rundum)	keine
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Eisenblech	Ja
Schraubentyp	
• Flach	Ja
Momente/Kräfte	
• Anziehdrehmoment, min.	0,18 N·m; bei zu wenig Moment ist ggf. die frontseitige Schutzart nicht gewährleistet
• Anziehdrehmoment, max.	0,2 N·m
• Anziehdrehmoment, empfohlen	0,2 N·m; Höhere Momente können zum Defekt des Produkts führen
Maße	
Breite	142 mm
Höhe	18 mm; ohne Schraube
Dicke	8 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	30 g; pro Stück
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	15", 19" und 22" Widescreen - Comfort Panel, IPC, Flat Panel und Thin

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1 [6AV2124-0QC02-0AX0](#)
- Produkt 2 [6AV6647-0AG11-3AX0](#)
- Produkt 3 [6AV2124-0UC02-0AX0](#)
- Produkt 4 [6AV2124-0XC02-0AX0](#)
- Produkt 5 [6AV2124-1QC02-0AX0](#)
- Produkt 6 6AV7863*
- Produkt 7 [6AV2124-0QC02-0AX1](#)
- Produkt 8 [6AV2124-0UC02-0AX1](#)
- Produkt 9 [6AV2124-0UC02-0AX1](#)
- Produkt 10 [6AV2124-1QC02-0AX1](#)
- Produkt 11 [6AV6647-0AF11-3AX0](#)
- Produkt 12 [6AV2124-0QC02-0AX0](#)
- Produkt 13 [6AV2124-0XC02-0AX0](#)

letzte Änderung:

16.12.2020 