



Afbeelding soortgelijk

MLFB-bestelgegevens

6SE6400-4BD24-0FA0

Opdrachtnummer van de klant :

Siemens-opdracht-nr. :

Offerte-nr. :

Opmerking :

Item-nr. :

Comm.-nr. :

Project :

### Nominale gegevens

Tussencircuitspanning, max. DC 900,0 V

Toegekend vermogen Pdb 4,000 kW

Toegekend vermogen, max. 80,00 kW

### Algemene tech. Gegevens

Weerstand 8  $\Omega$

### Mechanische gegevens

Veiligheidsklasse IP20 / UL open type

Nettogewicht 16,70 kg (36,82 lb)

Breedte 395,0 mm (15,55 in)

Hoogte 650,0 mm (25,59 in)

Diepte 315,0 mm (12,40 in)

### Aansluitingen

#### Vermogensaansluiting

Uitvoering Schroefbout M6

Diameter van de aansluiting 35,00 mm<sup>2</sup>

#### PE-aansluiting

Uitvoering Schroefbout M6

Uitvoering op de behuizing Schroefbout M6

### Thermoschakelaar

Uitvoering Opener

Diameter van de aansluiting 2,50 mm<sup>2</sup>