



Zelf vulkaniserende tapes - rubber tape voor hoogspanning - zonder liner

HelaTape Power 820

Hoofdkenmerken

- zelf vulkaniserende tape zonder liner, voor het isoleren en ommantelen van aftakkingen tot 69 kV
- excellente elektrische, chemische en mechanische eigenschappen
- tijdbesparend verwerken door tape zonder liner
- stabiele laagopbouw, homogene samenstelling
- zeer flexibel, gemakkelijk aan te brengen rond onregelmatige vormen en oppervlakken
- compatible met alle geëxtrudeerde kabelisolatiematerialen



HelaTape Power 820 zorgt voor een substantiële tijdbesparing doordat er zonder liner wordt gewerkt.

MATERIAAL	Ethyleen Propyleen Rubber (EPR)
Gebruikstemperatuur	+90 °C
Maximale gebruikstemperatuur (met tussenpozen)	+130 °C
Waterabsorptie	0,06 %
Treksterkte (N/mm²)	2,8 N/mm ²
Breekspanning	750 %
Volumeweerstand	10 ¹⁶ Ω cm
Diëlektrische sterkte	31,5 kV / mm

RoHS ✓

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Lengte (L)	Kleur	Artikelnr.
HTAPE-POWER820	0,76	19,0	9,1 m	zwart (BK)	711-10402

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.