

Mini-LED HD Beamer TX-127



- Native 720P miniprojector met multimediaspeler
- Projectiegrootte tussen 27" en 150"
- Geïntegreerde luidspreker van 3Watt
- Handmatige scherpstelling
- Lange LED-levensduur van 40.000 uur
- Aan te sluiten op een computer/notebook, tablet, smartphone en spelconsole via AV, VGA of HDMI
- Afspelen van video-, foto- en audiobestanden vanaf USB, MicroSD of externe harde schijf
- Voorzien van een afstandsbediening

Technische specificaties:

- Projectietechniek: LCD TFT projectiesysteem / lage ruis / geringe lichtlekage
- Lens: Multichip composite coating optische lens
- Voeding: AC ~100V-240V 50/60Hz
- Projectiegrootte / -afstand: 27"-150" / 0,8-3,8m
- Energieverbruik / helderheid: 56W / 2000 Lumen
- Contrastverhouding / Schermkleuren: 1000:1 / 16,7M
- Kleurtemperatuur / levensduur lamp: 9000K / 40000 uur
- Correctie: Optisch ±15°
- Gebruikstijd: 24 uur bij continu gebruik
- Audio: 3W

- Geluidsniveau ventilator: Max. 51dB
- Signaalpoorten:
 - AV-ingang (1. OVp-p +/-5%)
 - VGA-ingang (800x600@60Hz, 1024x768@60Hz)
 - HDMI-ingang (480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p)
 - Koptelefoonuitgang
- Native resolutie: 1280x720 pixel
- Formaat USB / MicroSD-kaart / ext. harde schijf: Video: MPEG1, MPEG2, MPEG4, RM, AVI, RMVB, MOV, MKV, DIVX, VOB, M-JPEG
- Muziek: WMA, MP3, M4A(AAC)
- Foto: JPEG, BMP, PNG
- USB / MicroSD-kaart: max. 128GB / max. 128GB
- Externe harde schijf: max. 500GB
- Gewicht / Afmetingen: 1250g / (L) 21 x (B) 14,5 x (H) 7,5cm

Compatibiliteit:

Digitale camera, TV-box, PC/Notebook, smartphone, spelconsole, USB-apparaat / MicroSD-kaart, externe harde schijf, versterker

Inhoud van verpakking:

Technaxx® Mini-LED HD Beamer TX-127, 1x AV-signaalkabel, 1x Afstandsbediening, 1x HDMI-kabel, 1x Stroomkabel, Gebruiksaanwijzing

Artikelnummer 4869

