

Gebruikshandleiding Pingi i-Dry XL



Dank u voor de aankoop van dit kwaliteitsproduct uit de Pingi familie: de nieuwe generatie vriendelijke luchtontvochtigers. Wij verzoeken u deze handleiding voor gebruik aandachtig door te nemen en zorgvuldig te bewaren.

Toepassing:

De i-Dry XL doet zijn werk in kleinere afgesloten ruimtes die slecht geventileerd en vochtig zijn. Het product absorbeert het teveel aan vocht en houdt dit vast. Hiermee voorkomt i-Dry XL vocht gerelateerde problemen, zoals muffe luchtjes en schimmels en beschermt het uw waardevolle bezittingen, zoals kleding en elektronica tegen de schadelijke effecten van een teveel aan vocht. U kunt het product gebruiken in afgesloten ruimtes zoals (kleding)kasten, opbergboxen en kelderkasten. Daarnaast is het zeer goed toe te passen op verschillende plekken in de boot of camper/ caravan.

Gebruiksaanwijzing

1. Ontdoe i-Dry XL voor het eerste gebruik van de plastic folielaag.
2. Het indicatorscherm midden op het apparaat zal een blauwe kleur weergeven. Dit betekent dat de vochtopnamecapaciteit volledig onbenut is en de i-Dry XL klaar is voor gebruik. Sluit de stroomkabel nu niet aan; i-Dry XL absorbeert vocht zonder gebruik van stroom.
3. Tijdens het gebruik verkleurt het indicatorscherm van blauw naar paars en uiteindelijk kleurt het roze. Dit betekent dat het apparaat zich heeft volgezogen met vocht en herladen kan worden.
4. Om i-Dry XL te herladen dient u het apparaat met behulp van de bijgevoegde stroomkabel aan te sluiten op het stopcontact. Sluit hiertoe de stroomkabel aan de onderkant aan op het apparaat en steek pas daarna de stekker in het stopcontact. Het herladen begint automatisch nadat de i-Dry XL op de netspanning is aangesloten.
5. Tijdens het herladen wordt het door het apparaat opgenomen vocht op een gelijkmatige manier vrijgelaten. Na 8 tot 15 uur herladen zal het indicatorscherm wederom blauw kleuren. U kunt nu de stekker uit het stopcontact halen en de stroomkabel losmaken van het apparaat, waarna de i-Dry XL weer klaar is om ingezet te worden. Het herladen geschiedt zonder problemen in een goed geventileerde ruimte binnenshuis en kan keer op keer herhaald worden.

Reiniging

Neem Pingi i-Dry XL indien nodig aan de buitenzijde af met een licht vochtige doek. Het apparaat doodt bacteriën etc. in opgenomen water automatisch tijdens het herladen.

Waarschuwingen

1. Dompel i-Dry XL nooit onder in water.
2. Laat het apparaat niet vallen en maak het apparaat niet open.
3. Dek i-Dry XL tijdens het herladen nooit af en vermijd direct contact van het apparaat met vochtgevoelige oppervlakken. Herlaad i-Dry XL niet in kleine, slecht geventileerde ruimtes.
4. Het apparaat kan tijdens het herladen warm of heet aanvoelen en er zal gewoonlijk waterdamp vrijkomen. Wees daarom voorzichtig met aanraken.
5. Laat het apparaat niet langer dan 15 uur in het stopcontact zitten.

Garantie

InnoGoods garandeert dat uw i-Dry XL voor een periode van 1 jaar na eerste aanschaf vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten. Mochten materiaal- of fabricagefouten aanwezig zijn, dan zal InnoGoods deze repareren of voor een vervangend apparaat met gelijke of betere specificaties zorgen. Schade aan het apparaat door enige vorm van onzorgvuldig gebruik, ongeluk, misbruik, gebrek aan schoonmaak en onderhoud, of ander gebruik dat redelijkerwijs in strijd kan worden geacht met de in deze handleiding beschreven gebruiksaanwijzingen, valt niet onder deze garantie. Voorts zijn wettelijke bepalingen inzake consumentenkoop van kracht. Wij raden u in geval van een defect aan het apparaat samen met het originele aankoopbewijs te retourneren. Neem in dat geval contact op met uw punt van aankoop of wanneer dit niet mogelijk is met InnoGoods B.V. Wanneer het defect aan het apparaat gevolg is van andere dan materiaal- en/of fabricagefouten kunnen u onderzoeks- of reparatiekosten berekend worden.

Productspecificaties:

Product code: ID-500-DFIN
Productienummer : -XXXX-

Contact

InnoGoods B.V.
Postbus 81180
3009 GD Rotterdam

TIP!: raadpleeg voor actuele consumenteninformatie en tips onze website

www.pingi.eu