KERN **356-79**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M2, 50 kg, Blok Eco, gietijzer gelakt



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M2
Productfamilie	356

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm^3)	7042,2535
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m^3)	600
Testgewicht - volume onzekerheid (cm^3)	595,12
Testgewicht OIML klasse	M2
Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	8 g
Testgewicht - dichtheid (kg/m^3)	7100
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2300

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Blok Eco
Afmetingen gewicht (B×D×H)	310×155×192 mm
Materiaal	gietijzer gelakt
Type afstelling	Afstelkamer - Plombe

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-646

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	310×155×192 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761241817
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

2 DAYS

OPTION

DAkkS