

# Laserliner®

## ThermoMaitre



### Professionele grill-, gaar- en braadthermometer

Rev.1213



– Digitaal temperatuurmeettoestel met uitklapbare insteeksensor **voor de bepaling van kern-temperaturen**

– **Korte meettijd** dankzij **snelle highspeed-sensoriek**

– Met **weergave van de optimale gaargraad** voor rund, varken, lam, kip en vis voor een directe vergelijking

– Insteeksensor met **zeer dunne, eenvoudig in te voeren meetpunt**

– **Lange insteeksensor** beschermt tegen verbranding

– Stabiele, handige behuizing in aantrekkelijk design

– Eenheid omschakelbaar van °C naar °F

– **Groot LC-display**



Groot LC-display



Met weergave van de optimale gaargraad



Lange, uitklapbare insteeksensor met zeer dunne meetpunt

#### TECHNISCHE GEGEVENS

**MEETBEREIK** -40 °C ... 230 °C

**NAUWKEURIGHEID** < -18 °C: ± 4 °C; -18 °C ... 100 °C: ± 2 °C; > 100 °C: ± 4 °C

**REACTIETIJD** 3 sec

**RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID** 90% (= / 5%) RH niet condenserend bij 30°C

**WERKTEMPERATUUR** 0 °C ... 50 °C

**OPBERGTEMPERATUUR** -20 °C ... 60 °C

**STROOMVOORZIEJING** 3 x 1,5V alkalibatterijen

**GEBRUIKSDUUR** ca. 10 uur

**VEILIGHEIDSKLASSE** IP 44

**AFMETINGEN** (B x H x D) 52 x 190 x 19,5 mm

**SENSOR** L 110 mm / ø 3,5 mm

**GEWICHT** (incl. batterijen) 122 g



ThermoMaitre  
+ batterijen

**Verpakkingsformaat** (B x H x D)  
82 x 206 x 44 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ThermoMaitre	082.029A	4 021563 688203	2

3x  
AAA **HIGH!  
SPEED!**