

KERN 347-025

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse M1, 2 g, Sleufgewicht (Type A), edelstaal fijn gedraaid



Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×4 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	347-030-400
------------------------------	-------------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761256156
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	347

Meetsysteem

Testgewicht - volume (cm ³)	0,2381
Testgewicht - onzekerheid dichtheid (kg/m ³)	100
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0048
Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	2 g
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,2 mg
Testgewicht - dichtheid (kg/m ³)	8000
OIML-conform	✓
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2600

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Sleufgewicht (Type A)
Afmetingen (Ø×H)	13×4 mm
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Type afstelling	Polijsen

Diensten

Artikelnummer voor DAKS- kalibratie	962-632
--	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
-------------	-----