



# GYSFLASH 18.12 PL

Dubbele technologie : Lood & Lithium

EBS technologie :  
voor het perfect  
uitbalanceren van de  
cellen van de accu

Showroom module ↗  
18 A

12V	Pb	15 < 270 Ah
12V	LiFePO <sub>4</sub>	7 < 270 Ah

Compacte  
behuizing,  
IP43



## Lood

- Vloeibaar / Gel
- AGM / EFB
- START / STOP

## Lithium

(LiFePO<sub>4</sub>)

Klemmen 2 m, kunnen  
afgekoppeld worden

3 laadstroomsterkte :  
7 A, 12 A en 18 A

- Volledig automatisch laden zonder toezicht :  
7 etappes (Lood) - 8 etappes (LFP)
- De lader past zich automatisch aan aan de omgevingstemperatuur
- De boord-elektronica is volledig beveiligd tijdens het laden
- High Performance : inschakelduur van 18 A bij 100 % (40°C).

Art. 026926



www.gys.fr