KERN **KFS-TM**

Professionele afleesinrichting met drie schermen, optioneel met ijking



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Evaluerende eenheid
Productfamilie	KFS-TM

Meetsysteem

Aantal weegbereiken	2
Constructie Instelmogelijkheden	Enkel bereik Meervoudig bereik Meerdelige indeling
Resolutie terminal (niet kalibreerbaar)	60.000
Resolutie terminal (kalibreerbaar)	3.000
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Linearisatie in punten	4
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Eenheden	kg
Meetcel - meetcelweerstand [Min] (Ohm)	87
Load cell - meetcelweerstand [Max] (Ohm)	1200

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm segmenten	6
Scherm cijferhoogte - kleinste cijfer	13,5 mm
Scherm cijferhoogte	16,5 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	260×150×65 mm
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Wandhouder	✓

Functies

PreTare-functie	✓
Totale geheugenfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Percentage bepalen	no
PLU - totaal	100
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Telfunctie	✓
Mogelijke referentiehoeveelheid	n (willekeurig aantal stukken)
Hold-functie	✓
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Geheugenfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min off
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Aantal toetsen voor bediening	21

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Kabellengte stroomvoorziening	180 cm

KERN **KFS-TM**

Professionele afleesinrichting met drie schermen, optioneel met ijking

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen plus, Ø buiten 5,5 mm, Ø binnen 2,1 mm, lang 9,5 mm
Type batterij/accu	Pb
Accu	6 V, 1.2 Ah
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	8 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	18 h
Accu oplaadtijd	12 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	0 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓
Nauwkeurigheidsklasse	III

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	auf Anfrage | on request

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	325×190×225 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	2,8 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761151239
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

