KERN **OBB-A1608**

Infinity PH-plan-objectief



Categorie

Merk	Optics
Productcategorie	Optische Instrument
Productgroep	PH-schuif

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×50×20 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761249530
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

1 DAY